

HAZMAX™ ESD-FPA-LAARZEN



workMaster™
by RESPIREX

Petrochemie

Noodhulpdiensten

Industriële chemicaliën

Gevaarlijk afval

Farmaceutica

Een hittebestendige, tegen chemicaliën beschermende, elektrostatische ontlading (ESD)-veiligheidsschoen met een integrale stalen neus en slipvaste gevulkaniseerde rubberen zool die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van noodhulpverleners.

Functies

- Vervaardigd uit **onze eigen Hazmax samenstelling**, die een aanzienlijk betere chemische weerstand biedt dan PVC of PU materialen
- **Chemisch bestendige** laars gecertificeerd volgens **EN 13832-3:2018** (schoeisel ter bescherming tegen chemicaliën)
- “In overeenstemming met **EN 943-1** (Chemische veiligheidskleding) en gecertificeerd volgens deze norm als onderdeel van een geschikt Respirax gasdicht pak”
- Voldoet aan **EN 15090:2012 F3A Brandweerlaars** norm
- **Warmte-isolatie van de zool EN 15090:2012 (HI3)**: De zool biedt gedurende 40 minuten weerstand bij 250°C met een toename van interne temperatuur van minder dan 21°C na 10 minuten
- **Antistatisch** - Elektrische weerstand voldoet aan de vereisten van EN ISO 20345:2011 A (0,1 MΩ tot 1000 MΩ)
- **ESD-eigenschappen** voldoen aan de eisen van EN 61340-5-1:2016 (0,1MΩ tot 100MΩ) en EN 61340-5-1:2007 (0,1MΩ tot 35MΩ)
- **Hittebestendige zool** volgens EN 20345:2012 **HRO**, 60 seconden bij 300°C
- **Koude-isolatie volgens** EN ISO 20345:2012 **CI**
- **Brandstof- en oliebestendige** bovenkant en zool.
- **Gevulkaniseerde rubberen zool** voor verbeterde slipweerstand - 30% beter dan een conventionele zool voor veiligheidslaarsen
- **Duurzame, snijbestendige** gevulkaniseerde rubberen zool, verlengt de levensduur aanzienlijk, zelfs op ruw terrein
- Antislip buitenzool voor **maximale grip** in natte en vette omstandigheden (**SRC**)
- Geïntegreerde 200 Joule epoxy gecoate **stalen neus** en roestvrij stalen **penetratiebestendige tussenzool**
- Energieabsorberend tunnelsysteem in de hiel volgens EN 20345:2011 E
- Ergonomisch gewatteerde binnenzool (uitneembaar & machinewasbaar) voor meer draagcomfort
- Naadloos ontwerp
- Uitstapoor
- Verstelbare hoogte
- Gebreide nylon voering
- CE-markering op de schacht met datum en jaar van productie
- Conform REACH


Verzorging

- Machinewasbaar bij tot 40°C
- Houdbaarheid van meer dan 10 jaar



EN 13832-3

Chemicaliën-
bestendige
Laars



Ontworpen voor gebruik met het **GTL ESD gasdichte pak**. Met de Hazmax ESD FPA-schoen kan het pak worden gedragen in **Ex-atmosferen** waarbij wordt voldaan aan de vereisten van EN 943-2:2019(ET).

Certificatie

- **EN 13832-3: 2018 A,K,O,P,Q,R,T**
Chemicaliënbestendig schoeisel
- **EN 15090:2012 Klasse 2 - Type F3A (HI3, CI, SRC)**
Schoeisel voor brandweerlieden
- **EN ISO 20345:2011 S5 SRC HRO CI FO**
Veiligheidsschoeisel
- **PPE-regelgeving (EU) 2016/425**
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Maten

VK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
VS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Specificaties, configuraties en kleuren zijn onderworpen aan verandering zonder kennisgeving.

HAZMAX™ ESD-FPA-LAARZEN - CHEMISCHE PERMEATIE

CHEMISCHE STOF	CAS-NR.	LETTER	METHODE	DOORBRAAK
Aceton	67-64-1	B	EN374-3	> 2 uur
Acetoncyanohydrine	75-86-5		EN374-3	> 8 uur
Acetonitril	75-05-08	C	EN374-3	> 6 uur
Acrylonitril	107-13-1		EN374-3	> 2 uur
Acrylzuur	79-10-7		EN374-3	> 8 uur
Ammoniak 33%	1336-21-6	O	EN 16523	> 32 uur
Ammoniakgas	7664-41-7		EN374-3	> 8 uur
Ammonium-pentadecafluor-octanoaat (30% in water)	3825-26-1		EN374-3	> 8 uur
Aniline	62-53-3		EN374-3	> 8 uur
Antiklop (Tetraethyllood 60% dibroommethaan 30%/dichloorethaan 10% TEL-CB)	78-00-2 / 106-03-4 / 107-06-2		EN374-3	> 8 uur
Arseenzuur	7778-39-4		EN374-3	> 8 uur
Azijszuur (ijzig)	64-19-7	N	EN 16523	> 12 uur
Benzeen	71-43-2		EN374-3	> 4 uur
Benzylchloride	100-44-7		EN374-3	> 8 uur
Bromium	7726-95-6		EN374-3	> 7 uur
Buta-1,3dieengas	106-99-0		EN374-3	> 3 uur
Butylacetaat	123-86-4		EN374-3	> 6 uur
Carbazool	86-74-8		EN374-3	> 8 uur
Chloorazijnzuur 85%	79-11-8		EN 16523	> 32 uur
Chloorgas	7782-50-5		EN374-3	> 3 uur
Chloorwaterstofgas	7647-01-0		EN374-3	> 8 uur
Chroomzuur	1333-82-0		EN374-3	> 8 uur
Cyclohexylamine	108-91-8		EN374-3	> 8 uur
Dichloormethaan	75-09-02	D	EN374-3	> 1 uur
Diethylamine	109-89-7	G	EN374-3	> 2 uur
Diethyleenglycoldimethylether	111-46-6		EN374-3	> 8 uur
Dimethylformamide	68-12-2		EN374-3	> 5 uur
Epichloorhydrine	106-89-8		EN374-3	> 7 uur
Ethanol (Ethylalcohol)	64-17-5		EN374-3	> 8 uur
Ethylacetaat	141-78-6	I	EN374-3	> 4 uur
Ethyleendiamine tetra-azijnzuur tetra-natriumzout (EDTA) 5%	64-02-8		EN374-3	> 8 uur
Ethyleendichloride	107-06-2		EN374-3	> 8 uur
Ethyleenglycol	107-21-1		EN374-3	> 8 uur
Etsmiddel van salpeterzuur 80/20	7697-37-2		EN374-3	> 8 uur
Etyleenoxide	75-21-8		EN374-3	> 2 uur
Fenol 50% in methanol	108-95-2/67-56-1		EN374-3	> 8 uur
Fluorwaterstofzuur 48%	7664-39-3	S	EN374-3	> 66 uur
Fluorwaterstofzuur 73%	7664-39-3		EN374-3	> 8 uur
Formaldehyde 37%	79-11-8	T	EN374-3	> 8 uur
Fosforzuur 25%	7664-38-2		EN 16523	> 32 uur
Fosforzuur 75%	7664-38-2		EN 16523	> 32 uur
Heptaan	142-82-5	J	EN374-3	> 8 uur
Hexaan	110-54-3		EN374-3	> 7 uur
Hydrazine	302-01-2		EN374-3	> 8 uur
Hydrazine 5%	7803-57-8		EN374-3	> 8 uur
Iso-butaan gevolg door fluorwaterstof-zuur 71-75%	75-28-5 + 7664-39-3		EN374-3	> 8 uur
Isobutaan	75-28-5		EN374-3	> 8 uur
Isopropanol (IPA)	67-63-0		EN 16523	> 32 uur
Joodmethaan 99%	74-88-4		EN374-3	> 1,5 uur
Kabelolie			EN374-3	> 8 uur
m-Cresol	108-39-4		EN374-3	> 8 uur
Methanol	67-56-1	A	EN374-3	> 8 uur
methyl-1,2-pyrrolidon	872-50-4		EN369	> 8 uur

CHEMISCHE STOF	CAS-NR.	LETTER	METHODE	DOORBRAAK
Methyleenchloridegas	74-87-3		EN374-3	> 1 uur
Methylethylketon (M.E.K) 2-butanon	78-93-3		EN374-3	> 2 uur
Methylmetacrylaat	80-62-6		EN 369	> 3 uur
Mierenzuur 65%	64-18-6		EN374-3	> 8 uur
Monochloorazijnzuur	79-11-8		EN374-3	> 8 uur
N,N-Dimethylaniline	121-69-7		EN374-3	> 8 uur
N,N-dimetylacetamide	127-19-5		EN374-3	> 8 uur
Naftaleen	91-20-3		EN374-3	> 8 uur
Natriumcyanide 30wt%	143-33-9		EN374-3	> 8 uur
Natriumhydroxide 40%	1310-73-2	K	EN374-3	> 8 uur
Natriumhypochloriet 16%	7681-52-9	R	EN374-3	> 8 uur
Nitrobenzeen	98-95-3		EN374-3	> 3 uur
Oleum 40% SO3	8014-95-7		EN374-3	> 8 uur
Oplossing van ammoniumhydroxide 5% vrij NH3	1336-21-6		EN 16523	> 32 uur
Propyleen 1,2 oxide	75-56-9		EN374-3	> 1 uur
Roodrokend salpeterzuur	7697-37-2		EN374-3	> 4 uur
Salpeterzuur 50%	7697-37-2	M	EN 16523	> 32 uur
Salpeterzuur 70% conc	7697-37-2		EN 16523	> 32 uur
Styreen	100-42-5		EN374-3	> 8 uur
Tetrachloorethyleen	127-18-4		EN374-3	> 3 uur
Tetraethyllood (Octel antiklop)	78-00-2		EN374-3	> 8 uur
Tetrahydrofuraan	109-99-9	H	EN374-3	> 3 uur
Tolueen	108-88-3	F	EN374-3	> 4 uur
Tolueen 2,4 diisocynaat	584-84-9		EN374-3	> 8 uur
Tri-ethanolamine	102-71-6		EN374-3	> 8 uur
Tri-ethyleenglycol	112-27-6		EN374-3	> 8 uur
Trichloorethaan	71-55-6		EN374-3	> 6 uur
Trichloorethyleen 1,1,2	79-01-6		EN374-3	> 3 uur
Trigonox K-80 Cumyl hydroperoxide 80% / 20% Cumeen	80-15-9/ 98-82-8		EN 369	> 8 uur
Verzadigde oplossing van oxaalzuur	6153-56-6		EN374-3	> 8 uur
Waterhoudend fenol 85%	108-95-2		EN374-3	> 8 uur
Waterstofperoxide (10 volume (3%) oplossing)	7722-84-1		EN374-3	> 8 uur
Waterstofperoxide 50%	7722-84-1	P	EN374-3	> 8 uur
Watervrij waterstoffluoridegas	7664-39-3		EN374-3	> 1 uur
Xyleen	1330-20-7		EN374-3	> 4 uur
Zoutzuur 37%	7647-01-0		EN 16523	> 32 uur
Zwavelkoolstof	75-15-0	E	EN374-3	> 1 uur
Zwavelzuur 96%	7664-93-9	L	EN374-3	> 8 uur

Vetgedrukte chemicaliën zijn de 15 standaard testchemicaliën als gedefinieerd in EN943-2:2002

MIDDEL VOOR OORLOGSVOERING	CAS-NR.	METHODE	DOORBRAAKTIJD
Cyanogeenchloride	506-77-4	NFPA	Geen permeatie gedetecteerd
GD (Soman)	96-64-0	Finabel 0.7.C.	> 24 uur
Lewisiet	541-25-3	NFPA	Geen permeatie gedetecteerd
Mosterdgas	505-60-2	NFPA	Geen permeatie gedetecteerd
Saringas	107-44-8	NFPA	Geen permeatie gedetecteerd
VX	50782-69-9	Finabel 0.7.C.	> 48 uur